

[产品列表](#) / [测试和探测](#) / [探测器](#)

铟镓砷光电二极管 (InGaAs)



- 响应范围从 900nm 至 1700nm
- 小面积 (高速) 和大面积
- 另有 [分段式 InGaAs 光电二极管](#) 可选

通用规格


光谱响应 (nm):	900 - 1700
------------	------------

1310nm时的响应度 (A/W) :	0.8 minimum / 0.9 typical
---------------------	---------------------------

1550nm时的响应度 (A/W) :	0.9 minimum / 0.95 typical
---------------------	----------------------------

技术数据

Typical InGaAs Detector Response Curve



产品

类型	光谱响应 (nm)	有效区直径 (mm)	Package	产品编码	含税价格	Buy
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.07	TO-46	#55-753	RMB 885.81 含税批量价格	3 库存
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.12	TO-46	#55-754	RMB 885.81 含税批量价格	10 库存
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.3	TO-46	#17-071	RMB 934.28 含税批量价格	联系我们
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.4	TO-46	#17-073	RMB 934.28 含税批量价格	20+ 库存
InGaAs Photodiode	900 - 1700	0.5	TO-46	#62-271	RMB 934.28 含税批量价格	3 库存
InGaAs Photodiode	900 - 1700	1.0	TO-18	#17-075	RMB 2,000.78 含税批量价格	2 库存
InGaAs Photodiode	900 - 1700	1.5	TO-18	#17-076	RMB 2,705.90 含税批量价格	2 库存
InGaAs Photodiode	900 - 1700	3.0	TO-5	#59-140	RMB 5,420.61 含税批量价格	3 库存



Copyright 2025, 爱特蒙特光学（深圳）有限公司 [粤ICP备2021068591号](#)

电话: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com