

[产品列表](#) / [光学性](#) / [滤光片](#) / [带通滤光片](#)

## 高性能激光光线带通滤光片






- 在指定激光线处的透射率超过 90%
- 硬质镀膜设计
- 专为激光应用而设计

### 通用规格


<b>构造:</b>	Mounted in Black Anodized Ring	<b>物理的承受能力:</b>	MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
<b>基片厚度 (mm):</b>	2.0 ±0.1		
<b>入射角 (°):</b>	0 ±2		
<b>光密度 OD (平均):</b>	≥6.0	<b>基底:</b>	Fused Silica
<b>涂层:</b>	Hard Coated	<b>表面质量:</b>	60-40
<b>Mount Thickness (mm):</b>			3.5 ±0.1
<b>环境承受能力:</b>			MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4

## 技术数据







**532nm Laser-Line Bandpass Filter**



**632.8nm Laser-Line Bandpass Filter**



**785nm Laser-Line Bandpass Filter**



# 产品

Dia. (mm)	CWL (nm)	FWHM (nm)	最 小 传 输 (%)	阻 断 波 长 范 围 (nm)	基 片 厚 度 (mm)	产 品 编 码	含 税 价 格	Buy
12.50	248.60	1.70	>40	228.2 - 246.1 & 251.1 - 279.9	2.0	<a href="#">#12- 258</a>	RMB 3,922.23	2 库存
12.50	266.00	1.90	>55	242.8 - 263.3 & 268.7 - 302.2	2.0	<a href="#">#12- 259</a>	RMB 3,516.79	1 库存
25.00	266.00	1.90	>55	242.8 - 263.3 & 268.7 - 302.2	2.0	<a href="#">#12- 275</a>	RMB 7,509.53	2 库存
12.50	325.00	1.24	>80	291 - 322 & 328 - 381	2.0	<a href="#">#47- 612</a>	RMB 3,516.79	3 库存
25.00	325.00	1.24	>80	291 - 322 & 328 - 381	2.0	<a href="#">#64- 247</a>	RMB 7,509.53	1 库存
12.50	355.00	1.35	>90	315 - 352 & 359 - 423	2.0	<a href="#">#64- 240</a>	RMB 3,516.79	1 库存
25.00	355.00	1.35	>80	315 - 352 & 359 - 423	2.0	<a href="#">#64- 248</a>	RMB 7,509.53	1 库存
12.50	405.00	1.50	>90	353.5 - 401 & 409.1 - 495.3	2.0	<a href="#">#12- 268</a>	RMB 3,516.79	2 库存
25.00	405.00	1.50	>90	353.5 - 401 & 409.1 - 495.3	2.0	<a href="#">#12- 276</a>	RMB 7,509.53	1 库存

12.50	457.90	1.70	>90	393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7	2.0	<a href="#">#12-269</a>	RMB 3,516.79	1 库存
25.00	457.90	1.70	>90	393.1 - 453.3 & 462.5 - 576.7	2.0	<a href="#">#12-277</a>	RMB 7,509.53	1 库存
12.50	488.00	1.85	>90	415 - 483 & 493 - 625	2.0	<a href="#">#47-491</a>	RMB 3,516.79	1 库存
25.00	488.00	1.85	>90	415 - 483 & 493 - 625	2.0	<a href="#">#64-250</a>	RMB 7,509.53	联系我们
12.50	514.50	1.96	>90	434 - 509 & 520 - 670	2.0	<a href="#">#47-492</a>	RMB 3,922.23	2 库存
25.00	514.50	1.96	>90	434 - 509 & 520 - 670	2.0	<a href="#">#64-251</a>	RMB 8,417.37	1 库存
12.50	532.00	2.02	>90	447 - 527 & 537 - 699	2.0	<a href="#">#47-493</a>	RMB 3,516.79	联系我们
25.00	532.00	2.02	>90	447 - 527 & 537 - 699	2.0	<a href="#">#64-252</a>	RMB 7,509.53	联系我们
12.50	561.00	2.10	>90	466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5	2.0	<a href="#">#12-271</a>	RMB 3,922.23	1 库存
25.00	561.00	2.10	>90	466.7 - 555.4 & 566.6 - 750.5	2.0	<a href="#">#12-279</a>	RMB 8,417.37	联系我们
12.50	632.80	2.40	>90	515 - 627 & 639 - 885	2.0	<a href="#">#47-494</a>	RMB 3,516.79	2 库存

25.00	632.80	2.40	>90	515 - 627 & 639 - 885	2.0	<a href="#">#64- 253</a>	RMB 7,509.53	2 库存
12.50	647.10	2.46	>90	525 - 641 & 654 - 913	2.0	<a href="#">#64- 241</a>	RMB 3,922.23	5 库存
25.00	647.10	2.46	>90	525 - 641 & 654 - 913	2.0	<a href="#">#64- 254</a>	RMB 8,417.37	1 库存
12.50	671.00	2.55	>90	540 - 643 & 678 - 961	2.0	<a href="#">#64- 242</a>	RMB 3,922.23	1 库存
25.00	671.00	2.55	>90	540 - 643 & 678 - 961	2.0	<a href="#">#64- 255</a>	RMB 8,417.37	1 库存
12.50	780.00	2.96	>90	609 - 772 & 788 - 1202	2.0	<a href="#">#64- 243</a>	RMB 3,516.79	2 库存
25.00	780.00	2.96	>90	609 - 772 & 788 - 1202	2.0	<a href="#">#64- 256</a>	RMB 7,509.53	联系我们
12.50	785.00	2.98	>90	612 - 777 & 793 - 1214	2.0	<a href="#">#47- 495</a>	RMB 3,516.79	2 库存
25.00	785.00	2.98	>90	612 - 777 & 793 - 1214	2.0	<a href="#">#64- 257</a>	RMB 7,509.53	6 库存
12.50	808.00	3.07	>90	626 - 800 & 816 - 1270	2.0	<a href="#">#64- 244</a>	RMB 3,516.79	3 库存
25.00	808.00	3.07	>90	626 - 800 & 816 - 1270	2.0	<a href="#">#64- 258</a>	RMB 7,509.53	1 库存

12.50	830.00	3.15	>90	639 - 822 & 838 - 1325	2.0	<a href="#">#64- 245</a>	RMB 3,516.79	1 库存
25.00	830.00	3.15	>90	639 - 822 & 838 - 1325	2.0	<a href="#">#64- 259</a>	RMB 7,509.53	1 库存
12.50	852.00	3.20	>90	652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6	2.0	<a href="#">#12- 272</a>	RMB 3,516.79	联系我们
25.00	852.00	3.20	>90	652 - 843.5 & 860.5 - 1106.6	2.0	<a href="#">#12- 280</a>	RMB 7,509.53	联系我们
12.50	1,030.00	3.90	>90	947.6 - 1014.6 & 1040.3 - 1368.2	2.0	<a href="#">#12- 273</a>	RMB 3,516.79	3 库存
25.00	1,030.00	3.90	>90	947.6 - 1014.6 & 1040.3 - 1368.2	2.0	<a href="#">#12- 281</a>	RMB 7,509.53	联系我们
12.50	1,064.00	4.04	>90	979 - 1053 & 1075 - 1429	2.0	<a href="#">#47- 497</a>	RMB 3,516.79	1 库存
25.00	1,064.00	4.04	>90	979 - 1053 & 1075 - 1429	2.0	<a href="#">#64- 261</a>	RMB 7,509.53	1 库存



Copyright 2025, 爱特蒙特光学 (深圳) 有限公司 [粤ICP备2021068591号](#)  
 电话: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)