


[产品列表](#) / [光学件](#) / [窗口片或扩散片](#) / [紫外或红外窗口片](#)

溴化钾(KBr)窗口片




- 介于250nm - 26 μ m之间的绝佳透射率
- 能够很好地抵抗机械冲击
- 非常适合用于FTIR光谱学
- [氯化钠\(NaCl\)窗口片](#) 也备有

通用规格

Type of Window:		Crystal	
尺寸容差 (mm):		± 0.50	
倒角:	Protective as needed	边缘:	Fine Ground
泊松比 :	0.20	杨氏模量 (GPa) :	26.8
努氏硬度 (kg/mm ²) :	7.00		
涂层:	Uncoated		

基底:	Potassium Bromide (KBr)	折射率 (n_d):	1.56
表面质量:	60-40	色散系数 (v_d):	33.64
波长范围 (nm):	250 - 26000		
密度 (g/cm^3):	2.753		
热膨胀系数 CTE ($10^{-6}/^\circ\text{C}$):	43	在100g的H_2O里, 在273K时的可溶性 (g) :	53.48

技术数据



产品

Dia. (mm)	厚度 (mm)	涂层	产品 编码	含税价格	Buy
13.00	1.00	Uncoated	#68-804	RMB 780.04 含税批量价格	14 库存
13.00	2.00	Uncoated	#68-805	RMB 780.04 含税批量价格	3 库存
20.00	2.00	Uncoated	#68-806	RMB 806.48 含税批量价格	5 库存
25.00	2.00	Uncoated	#68-807	RMB 916.66 含税批量价格	1 库存
25.00	4.00	Uncoated	#68-808	RMB 916.66 含税批量价格	6 库存
25.00	5.00	Uncoated	#68-809	RMB 916.66 含税批量价格	5 库存
32.00	3.00	Uncoated	#68-810	RMB 960.73 含税批量价格	9 库存
50.00	3.00	Uncoated	#68-811	RMB 2,653.01 含税批量价格	20+ 库存



Copyright 2025, 爱特蒙特光学 (深圳) 有限公司 [粤ICP备2021068591号](#)

电话: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com