

[产品列表](#) / [成像镜头](#) / [定焦镜头](#)

4/3"定焦镜头



- 高达1英寸, C接口镜头
- 小于1.0%的TV畸变
- 12毫米至50毫米的焦距

通用规格

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Product Family: | 4/3" Format Fixed Focal Length Lenses |
|-----------------|---------------------------------------|

| | |
|-------|----------|
| 虹膜选项: | Variable |
|-------|----------|

| | |
|------------|-------|
| 最大像圈 (mm): | 21.60 |
|------------|-------|

| | |
|-----------|------|
| 最大传感器格式 : | 4/3" |
|-----------|------|

| | |
|------------------|------|
| Pixel Size (µm): | 5.00 |
|------------------|------|

| | |
|-----|---------|
| 支架: | C-Mount |
|-----|---------|

技术数据

产品

| 焦距 FL (mm) | Max. Sensor Format | 孔 径 (f/#) | 工作 距离 (mm) | 支架 | 产 品编 码 | 含税价格 | Buy |
|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------|------|
| 12.00 | 4/3" | f/2 - f/22 | 100 - ∞ | C- Mount | #86- 206 | RMB 19,038.24 | 联系我们 |
| 16.00 | 4/3" | f/2 - f/22 | 100 - ∞ | C- Mount | #86- 207 | RMB 18,007.68 | 联系我们 |
| 25.00 | 4/3" | f/2 - f/16 | 150 - ∞ | C- Mount | #86- 208 | RMB 15,746.55 | 联系我们 |
| 35.00 | 4/3" | f/2 - f/16 | 200 - ∞ | C- Mount | #86- 209 | RMB 15,746.55 | 联系我们 |
| 50.00 | 4/3" | f/2 - f/22 | 300 - ∞ | C- Mount | #86- 210 | RMB 15,746.55 | 联系我们 |



Copyright 2025, 爱特蒙特光学 (深圳) 有限公司 [粤ICP备2021068591号](#)

电话: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com