

[产品列表](#) / [成像镜头](#) / [远心镜头](#)

## TECHSPEC® SilverTL™ 短波红外远心镜头



- 高分辨率 f/6 双远心镜头，带有内置照明选项
- 高达750万像素、2.8 $\mu$ m像素大小的传感器
- 消除测量应用中的视差误差
- 适用于900-1700纳米波长范围

### 通用规格

Product Family:	Silver SWIR Series		
虹膜选项:	Variable		
构造:	Anodized Aluminum		
波长范围 (nm):	900 - 1700		
孔径 (f/#):	f/6 - f/22	涂层:	900 - 1700nm BBAR
Pixel Size ( $\mu$ m):	2.74		
支架:	C-Mount		

## 技术数据

## 产品

Magnification	Max. Sensor Format	FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm)	Type of Illumination	工作距离 (mm)	产品编码	含税价格	Buy
0.16	1/2"	40.0 x 30.0	-	177.00	<a href="#">#26-624</a>	RMB 5,060.14	5 库存
0.20	1/1.8"	35.9 x 27.0	-	164.00	<a href="#">#26-625</a>	RMB 5,060.14	11 库存
0.25	1/2"	26.6 x 19.8	-	160.00	<a href="#">#26-626</a>	RMB 5,060.14	20+ 库存
0.30	1/2"	21.3 x 16.0	-	139.00	<a href="#">#26-627</a>	RMB 5,060.14	6 库存
0.40	1/1.8"	18.0 x 13.5	-	103.00	<a href="#">#26-628</a>	RMB 5,060.14	20+ 库存
0.50	1/1.8"	14.4 x 10.8	-	120.00	<a href="#">#26-629</a>	RMB 5,060.14	12 库存
0.50	1/1.8"	14.4 x 10.8	In-Line Illumination	120.00	<a href="#">#26-630</a>	RMB 8,978.98	12 库存
2.00	2/3"	4.4 x 3.3	-	75.00	<a href="#">#26-635</a>	RMB 4,942.62	联系我们



Copyright 2025, 爱特蒙特光学（深圳）有限公司 [粤ICP备2021068591号](#)

电话: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)