


[产品列表](#) / [光学件](#) / [超快光学元件](#) / [非线性晶体](#)

非线性晶体



- 用于 800nm 和 1030nm 激光器变频的 BBO 晶体
- 用于 1030nm 和 1064nm 激光器变频的 LBO 晶体
- 在 1064nm、10ns 和 10Hz 情况下，高损伤阈值高达 10 J/cm²
- 从 UV 到 IR 的广泛透明度范围

通用规格

Perpendicularity (arcmin):	<5
----------------------------	----

表面质量:	20-10
-------	-------

涂层:	AR Coating
-----	------------

技术数据

产品

Crystal Type	尺寸 (mm)	厚度 (mm)	支架	典型应用	产品编码	含税价格	Buy
LBO	3.0 x 3.0	10.00	Unmounted	THG @ 1064nm, Type II	#11-174	RMB 2,970.32 含税批量价格	6 库存
					#24-199 Clearance		
					—		
					Clearance		
					Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.		
LBO	3.0 x 3.0	10.00	Unmounted	SHG @ 1064 nm, Type I		RMB 2,873.36 含税批量价格	5 库存
LBO	3.0 x 3.0	15.00	Unmounted	NCPM SHG @ 1064nm, T=150°C	#11-172	RMB 3,922.23 含税批量价格	5 库存
LBO	3.0 x 3.0	15.00	Unmounted	SHG @ 1064nm, Type I	#11-173	RMB 3,922.23 含税批量价格	1 库存
LBO	4.0 x 4.0	10.00	Unmounted	SHG @ 1064 nm, Type I	#24-200	RMB 5,773.17 含税批量价格	5 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.20	Mounted	THG @ 800nm, Type I	#11-170	RMB 6,478.29 含税批量价格	1 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.50	Mounted	THG @ 800nm, Type I	#11-168	RMB 5,685.03 含税批量价格	2 库存

BBO	6.0 x 6.0	0.10	Mounted	SHG @ 800nm, Type I	#23-340	RMB 6,786.78 含税批量价格	2 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.20	Mounted	SHG @ 800nm, Type I	#23-341	RMB 6,786.78 含税批量价格	2 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.20	Mounted	SHG @ 1030 nm, Type I	#24-196	RMB 6,786.78 含税批量价格	2 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.50	Mounted	SHG @ 515 nm, Type I	#24-201	RMB 6,478.29 含税批量价格	3 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.50	Mounted	SHG @ 800nm, Type I	#11-167	RMB 5,685.03 含税批量价格	8 库存
BBO	6.0 x 6.0	0.50	Mounted	SHG @ 1030nm, Type I	#11-169	RMB 6,478.29 含税批量价格	2 库存
LBO	6.0 x 6.0	0.90	Unmounted	SHG @ 1030nm, Type I	#11-171	RMB 7,271.55 含税批量价格	3 库存
BBO	6.0 x 6.0	1.00	Mounted	SHG @ 800nm, Type I	#15-277	RMB 5,552.82 含税批量价格	1 库存
BBO	6.0 x 6.0	1.00	Mounted	SHG @ 1030nm, Type I	#15-278	RMB 5,905.38 含税批量价格	4 库存
BBO	10.0 x 10.0	0.50	Mounted	SHG @ 800nm, Type I	#11-166	RMB 9,739.47 含税批量价格	2 库存
KDP	12.0 x 12.0	5.00	Unmounted	SHG @ 532 nm, Type I	#24-197	RMB 5,685.03 含税批量价格	5 库存
KDP	15.0 x 15.0	7.00	Unmounted	SHG @ 532 nm, Type I	#24-198	RMB 6,786.78 含税批量价格	4 库存



Copyright 2025, 爱特蒙特光学 (深圳) 有限公司 [粤ICP备2021068591号](#)
 电话: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com