


FOCAL LENGTH (EFL): 30 ±0,3

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 28,222

1 AR COATING: VIS 0°
R(AVG) ≤ 0,4% FROM 425-675nm @ 0° AOI

2 BLACKENED SURFACE

LEFT SURFACE		MATERIAL	RIGHT SURFACE	
R	15,505±0,016 CX	GLASS N-BK7 517/642	R	∞ PL
Øe	11,7		Øe	11,7
3/	3 (0,5) λ=632,8 nm		3/	3 (0,5) λ=632,8 nm
4/	-		4/	1,93'
5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/	-		6/	-

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED

ROHS: COMPLIANT | SCALE: NONE | λ = 587,6nm

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY

FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING

INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110

FIRST ANGLE PROJECTION

ALL DIMS IN: mm

Edmund Optics®

TITLE: 12,7mm Dia, x 30,0mm FL, VIS 0, Inked, Plano-Convex Lens

DWG NO: 38300INK

SHEET SIZE: A4

SHEET: 1 OF 1